







REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	4-250±70gf
		250±70gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

G	桃芯	1	PA46	/	黑色						
F	梅花按钮	1	PA46	/	黑色						
E	直按钮	1	PA46	/	黑色						
D	盖板	1	SUS304								
C	接触弹片	5	覆银不锈钢	覆银	银白色						
B	嵌件	1	黄铜	镀银	银白色						
A	基座	1	PA66	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.30 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10

东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	Five way switch series		
DWN	xiong	PART NO. SKLYABE016	
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
REV: A4			

CUSTOMER COPY