










REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



印制板安装孔图



项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	中间: 260±70gf 四周: 160±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles
	操作行程 Operation Stroke:	中间: 0.15±0.1mm 四边: 6°±2°

5	上盖	1	不锈钢	镀银	银白色	
5	按柄	1	PA6T	/	黑色	
4	按钮	1	PA6T	镀银	黑色	
3	防尘膜	1	铁氟龙	/	/	
2	簧片	2	不锈钢	镀银	银白色	
1	基座	1	LCP和磷铜	镀银	黑色和银白色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS: ANGLES:		Five way switch series			
X :±0.30	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. SKLYABE012	
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
CUSTOMER COPY					