




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 13A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-63001-2A-05	6.30	14.00	8.60
3	HC-63001-3A-05	12.60	20.30	14.90
4	HC-63001-4A-05	18.90	26.60	21.20
5	HC-63001-5A-05	25.20	32.90	27.50
6	HC-63001-6A-05	31.50	39.40	33.80

Ordering Information

HC-63001 - N*** - * - 05

Pin	Type	Colour
	Y=孔座	默认=透明
	A=直针	R=红色
	AB=弯针	L=蓝色
		B=黑色
		Y=黄色
		P=紫色
		V=绿色
		O=棕色
		BR=棕色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	63001 (6.30)单排 直针	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-63001-NA-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						