




3x2 Pin




3x3 Pin



3x4 Pin




3x5 Pin



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 13A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated



Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-63001-3x2A-05	12.60	6.30
3	HC-63001-3x3A-05	12.60	12.60
4	HC-63001-3x4A-05	12.60	18.90
5	HC-63001-3x5A-05	12.60	25.20

Ordering Information

HC-63001 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
N-孔座 默认-透明
A-直针 默认-白色
AF-弯针 L-蓝色
B-黑色
Y-黄色
P-紫色
V-绿色
G-棕色
BR-棕色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	63001 (6.30) 三排 直针	版 本 REV.	A
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-63001-3xNA-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比 例 SCALE	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ± 0.10	投 影 Projection				
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$					