



2 Pin



3~6 Pin



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 13A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-63001-2Y-05	6.30	14.00
3	HC-63001-3Y-05	12.60	20.30
4	HC-63001-4Y-05	18.90	26.60
5	HC-63001-5Y-05	25.20	32.90
6	HC-63001-6Y-05	31.50	39.20

Ordering Information

HC-63001 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Y=孔座
N=单针
AW=弯针
默认=透明
B=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
Y=绿色
B=棕色
BR=棕色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	63001 (6.30)单排 孔座	版 本 REV.	A
			X.XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-63001-NY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	投 影 Projection	材 料 MATERIAL	页 次 SHEET		
1	初版发行							1/1