






电路图



PCB线路板图



序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计		图面	比例	产品名称: 轻触开关 TS-1187S-25	
						额定规格	DC12V/50mA			审核	吴宏伟	A4			
1	按钮	黄铜	清洗		1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	蒋勇		MM		产品规格: 4*4贴片 4*4*2.5MM 铜头	
2	盖板	不锈钢0.10	清洗		1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	胡文阳				东莞市康深电子科技有限公司	
3	防水膜	聚酰亚胺			1	耐压	AC100V/min			张旭敏					
4	簧片	不锈钢	镀银		1	动作力	250±50gf	.XXX	±0.01						
5	接线片	磷铜0.15	镀银0.3um		1										
6	底座	LCP	清洗		1										