




A	H (高度)
$\phi 2.40$	3.8~4
$\phi 2.35$	4.3~5.5
$\phi 2.1$	7~8



电路



PCB线路板图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计		吴宏伟			产品名称: 轻触开关 TS-4560H
						额定规格	DC12V/50mA								
1	按钮	PPA			1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	审核	郑程磊	图面	A4	产品规格: 4.5*4.5插脚 4.5*4.5*6.0MM	
2	盖板	铁	镀铜锡		1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	胡文阳	单位	MM		
3	簧片	不锈钢			1	耐电压	AC250V/min					比例			
4	接线片	铜	镀银		1	动作力	250g	.XXX	±0.01	批准	张旭敏	重量			
5	底座	PPA			1							页码	1/1		
东莞市康深电子科技有限公司															