

行程 (TRAVEL)		
250gf	0.25mm	
180gf		
100gf	0.20mm	







备注:

1. 塑料件表面应光滑整洁, 无飞边、气泡、收缩、破裂等缺陷; 铆点无脱落、开花、大小不一等缺陷;
2. 端子表面应清洁, 无锈蚀、变形、发黄、电镀不良等缺陷; 盖板应组装到位、无松动;

3. ▼重要尺寸首件/自主/巡回等均需确认;

4. 机械性能:

5. 1. 动作力: 250±50gf/180±50gf/100±50gf;
5. 2. 寿命: 覆银铜弹片 50,000 CYCLES Min.; 不锈钢弹片 100,000 CYCLES Min.;



线路板图
POB Diagram

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量	电 气 性 能		未注尺寸公差 (mm)		设 计		产品名称: 轻触开关 TS-6614S
					额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.25	图面	A4	
1	按钮	PPA		1	接触电阻	≤100mΩ	.XX	±0.15	单位	MM	审 核 郑程磊
2	盖板	铁/铜	镀铜锡	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XXX	±0.05	比例	1:1	标准化 胡文阳
3	弹片	覆银铜/不锈钢	镀银/无	1					页码	1/1	
4	底座	PPA	黑色	1	耐 电 压	AC250V/min	角度	±1.5°	版次	A/0	批 准 张旭敏
5	嵌件	高精铜	镀铜锡	1							东莞市康深电子科技有限公司

A	(直径) (高度)	
	4.3	
	4.5	
	4.7	
	4.8	
	5.0	
	5.5	
	6.0	
	6.5	
	7.0	
	7.5	
	8.0	
	8.5	
	9.0	
	9.5	
	10.0	
	10.5	
	11.0	
	11.5	
	12.0	
	12.5	
	13.0	
	13.5	
	14.0	
	14.5	
	15.0	
	15.5	
	16.0	
	16.5	
	17.0	
	17.5	
	18.0	
	18.5	
	19.0	
	19.5	
	20.0	
	21.0	
	22.0	
	23.0	
	24.0	
	25.0	
	26.0	
	27.0	
	28.0	
	29.0	