






Rohs



技术要求:

- 1、天线端子主要技术指标:
 - 1) 额定负荷: 50V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 3.0\text{KG}/\text{F}$
 - 拔出力: $\geq 0.3\text{KG}/\text{F}$
 - 5) 耐压: 500V/60s
 - 6) 寿命: 500次
 - 7) 耐焊接热:
- 人工焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 自动焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 8) 工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

5	输出脚	1	黄铜162	镀锡、穿锡	2.0~4.0mm
4	卡圈	1	不锈钢	—	
3	架子	1	铁皮	镀锌	锅底2.0~4.0mm 镀锌1.5~3mm
2	绝缘体	1	PPA	—	棕色
1	头部	1	铁套	镀锌	锅底2.0~4.0mm 镀锌1.5~3mm
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

浙江富港电子有限公司									
标 记	处 数		更改文件号	签 字		日 期	视 图 		
设 计	王振钊	日 期	23.04.22	标准化		日 期			
校 对	李攀进	日 期	23.04.22	审 定		日 期		图样标记	重量比例
工 艺		日 期							
审 核	刘 刚	日 期	23.04.22					共 页	第 页
IF-08M-6.3-14.5									