





Rohs



材料:	:	LCP/PA9T	米色
塑胶	:	H62铜	
插针	:		
镀层	:	镀锡	

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
1.5-02AWT	1.50	6.00
1.5-03AWT	3.00	7.50
1.5-04AWT	4.50	9.00
1.5-05AWT	6.00	10.50



技术要求

1. 额定电压: 100V
2. 额定电流: 1A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
3. 耐压: AC 500V
4. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

休列市国世科技有公可									
1.5卧式贴片									
视图 									
图样标记				重量		比例			
1.5-NAWT									
共 页 第 页									
审 核		L G B		日 期		18.12.20			
工 艺				日 期					
校 对		L P J		日 期		18.12.20		审 定	
设 计		B C		日 期		18.12.20		标 准 化	
标 记		处 数				更 改 文 件 号			
2. 额定电流: 1A									
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$									
2. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$									
3. 耐 压: AC 500V									
4. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$									
品保部									
工程部									
采购部									
业务部									
行政部门									
发放部门									