





NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
2. CONTACT POSITION NUMBER & CAMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
注1. コンタクトは別売り品である。
2. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

9	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
7	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	(TABLE-1)
6	ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
5	ASSEMBLY NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	O-RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

TABLE-1【APPLICABLE CABLE DIM.】		
PART NUMBER 品 名	APPLICABLE CABLE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN2VFS10SL1	φ5.7～φ7.3	BLACK

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50119 JABL-50119		第1版 (ORIGINAL DATE) 03/DEC/2015	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) JN2V	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ116292	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		担当 CHK. T. NAKAMURA 査閲 APPD. T. SUZUKI 承認 APPD. H. EBIHARA	名称 (TITLE) JN2VFS10SL1	質量 (MASS) —		
角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm		製図 DR. —				