







NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
2. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.

注1. コンタクトは別売り品である。
2. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

TABLE-1【APPLICABLE CABLE DIM.】

TABLE 1. [APPLICABLE CABLE DIM.]		
PART NUMBER 品 名	APPLICABLE CABLE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN1VFS10SL1	φ 5.7 ~ φ 7.3	BLACK

9	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
8	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	(TABLE-1)
7	ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
6	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
5	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
2	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

No.		DESCRIPTION		QTY.		MATERIAL		FINISH		REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50119 JABL-50119				第1版 (ORIGINAL DATE) 23/JAN/2018		JAE-CONNECTOR.COM		シリーズ (SERIES) JN1V		日本航空電子工業株式会社	
				製図 DR.		—		名称 (TITLE) JN1VFS10SL1			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				担当 CHK.		T. NAKAMURA		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ116288	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES) ° ± °' ±		査閲 APPD.		T. SUZUKI					
				承認 APPD.		H. EBIHARA					
				単位 (UNIT) : mm							
±0.8		° ±				質量 (MASS)				版数 (VER.) 1	
× ±0.4		°' ±				—					
×× ±0.1											
××× ±											