




DOF-0-212E(03.08)

図面番号(DRAWING NO.) SJ018057



NOTE 1. APPLICABLE CABLE DIAMETER SHALL BE $\phi 8 \sim \phi 10$.
CABLE DIAMETER SHOWN HERE IS WHEN THE SHIELD IS BENT.
注1. 適用ケーブル径範囲は $\phi 8$ 以上 $\sim \phi 10$ 以下迄とする。
尚、ケーブル径についてはシールドを折り返した時の寸法を示す。

7	SPRING WASHER	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2.6 Δ
7	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATING	
6	CROSS PAN HEAD SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATING	M3 $\times$ 5
5	CLAMP SADDLE	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	HOOD(LOWER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
3	HOOD(UPPER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
2	SPRING WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CROSS PAN HEAD SCREW	2	BRASS	NICKEL PLATING	M3 $\times$ 10
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) T83-4 Δ		第1版(ORIGINAL DATE) 26.Mar.1983		尺度(SOALE) 2: 1	シリーズ(SERIES) D-sub	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
		製図 DR.	KOMATSU	名称(TITLE) DA-C4-J10		
一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)		担当 CHK.	TASHIRO NISHINO			
		査閲 APPD.	_____			
		承認 APPD.	KANEDA	質量(MASS) _____		
. ± 0.5		X° ± 				図面番号(DRAWING NO.) SJ018057
.X ±		X°X' ±				
.XX ±						
.XXX ±						