


SJ105974
(ON DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	22.May.2006	060183	注記変更		N.SASANO	E.Matsumoto	A. Onogawa

POLARIZING
GROOVE



DISIGNATION

命名法

シリーズ名 SERIES	J A 0 6 A -	※※-※※※※-J 1-※-R	SUFFIX 特殊記号
06:プラグ 06:PLUG			外殻色相 無し:OD色 (A72):黒色
A:防水構造 A:CLASS			SHELL COLOR OMIT:OLIVEDRAB (A72):BLACK
シェルサイズ SHELL SIZE			識別番号 MODIFICATION NUMBER
インサート配列名 (NOTE 2) CONTACT ARRANGEMENT			インサート回転位置:W、X、Y、Z 無し:標準位置
P:半田用ピンコンタクト S:半田用ソケットコンタクト			ALTERNATE INSERT POSITION :W、X、Y、Z OMIT:NORMAL
P:PIN CONTACT S:SOCKET CONTACT			

SPECIFICATION


仕様

DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : SEE INDIVIDUAL DRAWINGS
OF CONTACT ARRANGEMENT
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT D. C500V)
WATERPROOF : A DEPTH OF 1m IN WATER
FOR 24HOURS

耐電圧 : インサート配列個別製品図参照
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上(D. C500V)
防水性 : 水中1m 24時間
(コンジット接続状態にて)

A CASE OF THE INSERT FOR #4-CONTACT (SCALE1:1)
(THIS DRAWING SHOWS A CASE OF SOCKET INSERT.)

#4コンタクト用インサートの場合
(図例はソケットコンタクトの場合を示す)



- NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" AND PART NUMBER
APPEAR IN THE AREA SHOWN.
HOWEVER, THE SUFFIX "-R" SHALL NOT BE MARKED.
2. AS THE CONTACT ARRANGEMENT, SEE INDIVIDUAL
DRAWINGS OF CONTACT ARRANGEMENT.
(THEY ARE THE SAME AS THOSE FOR MS-A/B.)

1. 図示の位置に社名及び品名を表示する。
但し、品名末尾の"-R"は表示しない。
2. インサート配列は個別製品図面を参照のこと。
(SJ100900参照)

SHELL SIZE	THREAD A	φB±0.2	L±0.8	φQ±0.8	THREAD V	W MIN.
10sL	5/8-24UNEF-2B	12.5	23.6	22	9/16-24UNEF-2A	6
14	7/8-20UNEF-2B	17	24.2	28.7	3/4-20UNEF-2A	6.7
18	1 1/8-18UNEF-2B	23.5	30.4	34.1	1-20UNEF-2A	7.4
20	1 1/4-18UNEF-2B	26.9	31.5	37.3	1 1/8-18UNEF-2A	8.4
22	1 3/8-18UNEF-2B	29.6	31.5	40.5	1 1/4-18UNEF-2A	8.4
24	1 1/2-18UNEF-2B	32.8	35	43.7	1 3/8-18UNEF-2A	11
28	1 3/4-18UNS-2B	39.3	35	50	1 5/8-18UNEF-2A	10.5
32	2-18UNS-2B	45.4	35.8	56.4	1 7/8-16UN-2A	11

8	CLIP	-	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	USED ONLY FOR #4-CONTACT
7	CONTACT	-	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	
5	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
3	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1027 A030067	第1版 (ORIGINAL DATE) 16.Dec.2005	尺度 (SCALE) シリーズ (SERIES) JA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製図 DR. M.ABE 担当 CHK. M.NITTA 査閲 APPD. E.MATSUMOTO 承認 APPD. A.ONOGAWA	名称 (TITLE) JA06A-***-*** -J1-**-R	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105974
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	° ± °× ±	質量 (MASS)	版数 (REV.) 2