

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)  
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

K L M

N P Q

R S T

R S T

Referenzebene Tiefe  
*datum plane depth*

| Ebene 3 / level 3 : | $11,2^{+0,2}$ |
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ebene 2 / level 2 : | 9,7 <sup>+0,2</sup> |
|---------------------|---------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ebene 1 / level 1 : | 8,2 <sup>+0,2</sup> |
|---------------------|---------------------|

Steckbereich:  
*length for mating:*

**Kontaktbelegung**  
*contact loading*

Technical drawing of a rectangular plate with a grid of holes. The drawing includes dimensions and labels for position, row, and hole specifications.

**Position:** The vertical position is labeled "Position" and "position". The horizontal position is labeled "1" and "22".

**Row:** The vertical rows are labeled "a", "b", "c", "d", and "e". The horizontal rows are labeled "1" and "2".

**Hole Specifications:**

- Top center:  $\phi 0,6$  (hole diameter) and  $\phi 0,05$  (hole diameter).
- Top right:  $\phi 0,05$  (hole diameter).
- Bottom right:  $21 \times 2 (=42)$  (total number of holes).
- Bottom right:  $4 \times 2 (=8)$  (total number of holes).

**Labels:**

- Top center: "1" (hole number).
- Top right: "22" (hole number).
- Bottom right: "2" (hole number).
- Bottom right: "2" (hole number).



Empfohlener Lochaufbau und  
weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101  
recommended configuration of plated through holes  
and further information see: DS 17 00 110 0101

|                                                                                                                                     |          |       |                                   |          |      |                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 3 |          |       | Techn. Character.                 |          |      | Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances<br>IEC 61076-4-101                          |                                                                                                                                                      |  |                      |
|                                                                                                                                     |          |       |                                   | Dat.     | Name | Maßstab/Scale<br><br>2 : 1                                                            | har-bus HM Messerleiste Typ B-22<br>110pol., Anschlußlänge 3,7mm<br><i>har-bus HM male connector type B-22<br/>110pol., termination length 3,7mm</i> |  |                      |
| 35965                                                                                                                               | 05.01.10 | Hage. | Detail.                           | 30.10.97 | Hm   |                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                      |
| 34337                                                                                                                               | 25.05.07 | Hage. | Insp.                             | 30.10.97 | Ko   |                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                      |
| 28489                                                                                                                               | 26.03.01 | HL.   | Stand.                            |          |      |                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                      |
| 24595                                                                                                                               | 05.08.98 | HL.   | HARTING Electronics GmbH & Co. KG |          |      |  | TB 17 04 110 x201                                                                                                                                    |  | Blatt/ page<br><br>/ |
| 22833                                                                                                                               |          |       | D-32339 ESPELKAMP                 |          |      |                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                      |
| Mod.                                                                                                                                | Dat.     | Name  |                                   |          |      | Sub.                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                      |