


C-170092



3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3 OBSOLETE

X, Y	運送状態手型番	パワーステータ型番	材料	社上摘要
X	170092-2	170108-2	りん青銅0.32t	錫めっき
Y	170092-3	170108-3	黄銅0.32t	+
	170092-4	170108-4		錫めっき

注: 1. 本リセプタクルは、12極リセプタクルハウジング(171090-1)専用である。
2. 製品規格: 108-5032
3. 製品規格: 108-5048

参考図面 CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY	
117. MATERIAL 表参照	TE Connectivity
118. FINISH 表参照	
119. OPERATING TEMPERATURE RANGE 0.75 - 227 INT. AWG 28-14	120. CLASS ファスティングファスティング
121. INSULATION DIA. 3.1 - 4.1	122. TYPE オートマチック
123. TOLERANCE (TOLERANCE) ±0.1 (EXCEPT) ±0.05	124. SCALE 4-1
LOC J A	SIZE C-170092
REV. C2	

単位: 1.1 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE FROM

C2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	変更 REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
CR H. Koide 7/1/11	DE M. Fuchida	APP H. Koide 7/1/11	Z: NAME	
CHK Y. Otake 7/1/11	250シリーズファスティングファスティング リセプタクル			