

技术要求:

- 1) 天线端子主要技术指标:
 

1) 额定负荷	40V/0.5A
2) 接触电阻:	$\leq 30\text{m}\Omega$
3) 绝缘电阻:	$\geq 500\text{M}\Omega$
4) 插入力:	$\leq 3.0\text{KG/F}$
5) 拔出力:	$\geq 0.3\text{KG/F}$
6) 寿命:	500次
7) 耐焊接热:	人工焊: $3\pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 自动焊: $3\pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 2) 工作温度:  $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
- 3) 该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4) 该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5) 该产品边缘不得有毛边。
- 6) 未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

3-3. 0\*1. 0  
2. 0\*1. 0


PCB参考图

序号	名称	数量	材质	备注
4	输出脚	1	黄铜	镀铜锡 $T=0.3\text{mm}$
3	架子	1	黄铜	镀铜锡 $T=0.4\text{mm}$
2	绝缘体	1	PBT	— 黑色
1	公制头部	1	铜合金(车床)	镀铜锡 台阶3.5

浙江富港电子有限公司

F天线头

视图



发放部门					
行政部					
业务部					
采购部					
工程部					
品保部					
生产部					
审核	罗观彬	日期	16.09.27		共 页 第 页

IF-08C-7.3