



D




C

B

A



MEASURED 8mm OVER THE
BOTTOM OF THE PIN HEADER
gemessen 8mm über dem
Grund der Stiftwanne



NOTES:

Bemerkungen:

- FUNCTIONALLY MEASUREMENTS MARKED WITH ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED. Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.
- MEASUREMENTS MARKED WITH >k< HAVE TO BE USED FOR MACHINE CAPABILITY STUDIES IN THE EMPB. Masse, die mit >k< gekennzeichnet sind, werden fuer Maschinenfähigkeitsnachweise im Rahmen des EMPB herangezogen.
- MATED WITH SOCKET HOUSING CONSISTING OF TYCO NO. 968321, 1-968322-1 AND 2-968322-1 Passend zu Kupplung bestehend aus TYCO Nr. 968321, 1-968322-1 und 2-968322-1
- ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING Massgebend ist der deutsche Text
- CODING A AS SHOW Kodierung A gezeichnet

2-1394155-4	B	B	15.9g	6	10	PIN □0.63 LG44.3	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
				5	10	PIN □0.63 LG40.1	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
				4	10	PIN □0.63 LG32.2	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
				3	10	PIN □0.63 LG27.8	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
				2	1	CENTER PLATE 40POS.	PA6/6T-GF30	BLACK/schwarz RAL 9011
1-1394155-4	B	A	15.9g	1	1	PIN HEADER 40POS.	PA6/6T-GF30	NATURAL/gelblich
				6	10	PIN □0.63 LG44.3	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
				5	10	PIN □0.63 LG40.1	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
				4	10	PIN □0.63 LG32.2	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
				3	10	PIN □0.63 LG27.8	Cu-ALLOY Cu-Legierung	Sn PRETINNED vorverzinnt
AMP ASS'Y NO.	REV.	COD.	WEIGHT	ITEM NO.	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	SURFACE COLOUR

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED DIESER ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ABWICHENDES VON DEN TECHNISCHEN DATENBLÄTTERN WIRD KORRIGIERT. FOR ORIGINALLY CLASSIFIED DOCUMENTS, THIS INFORMATION DOES NOT APPLY. FÜR URSPRÜNGLICH KLASSEIFIZIERTE DOKUMENTE GILT DIESE ANGABE NICHT.		DRAWN R. Sellien	06DEC2006	tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
CHECKED B. Leonhardt		APPROVED -	NAME	PIN HEADER 40 POS. Stiftleiste 40 pol.	
PRODUCT SPEC. PRODUKTSPEZ.		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A1	CAGE CODE 00779
DRAWING NO. 1394155		SCALE 2:1	SHEET 1	OF 1	REV A1
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR			