







MONTAGELOCHER
(1,4mm MAX. PLATTENSTÄRKE)

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

A2	REVISED PER ECR-17-012869	23SEP2017	BDA	TD
A1	REVISED PER ECO-09-026346	26NOV09	KK	AEG
LTR	REV PER	DATE	DWG	APD

BESTELL-NR.	FARBE
163120-0	WEISS
163120-1	ROT
163120-2	GRÜN
163120-3	BLAU
163120-4	GELB
163120-5	SCHWARZ
163120-6	BRAUN
163120-7	GRAU
163120-8	VIOLETT
163120-9	ORANGE



Schnitt A-A

KUNDEN ZEICHNUNG

© 1963 BY Deutsche AMP GmbH
© 1965 BY AMP Holland N.V. ALLE
RECHTE VORBEHALTEN. AMP ERZEUG-
NISSE SIND DURCH ERTEILTE BZW. AN-
GEMELDETE PATENTE GESCHÜTZT.

-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	+	FORM.	BESTELL-Nr.	BENENNUNG	BEMERKUNGEN	TEIL Nr.
										MATERIAL NYLON	WÄRMEBEHANDLG.	OBERFLÄCHE	
										GEZ. <i>M. Spooren</i> 22.11.63	GES. <i>Wilm</i> 22.11.63	DAT. <i>Wilm</i> 22.11.63	DAT.
										GEPR. <i>Wilm</i> 22.11.63	GEN. <i>Wilm</i> 22.11.63	DAT. <i>Wilm</i> 22.11.63	DAT.
										TYPE 6,3	MASSTAB 2:1	FABR. HA	ZCHNG. Nr. C-163120
										GESAMT. QUERSCHNITTBEREICH	4POL. FASTIN FASTON STECKHÜLSEN-GEHÄUSE	ANDG. A2	