





1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$
2. 标准阻抗: 50Ω
3. 频率范围: $0\sim 6\text{GHz}$
4. 介质耐压: 750V
5. 绝缘电阻: $1000\text{M}\Omega$
6. 接触电阻: 内导体 $5\text{m}\Omega$, 外导体 $2.5\text{m}\Omega$
7. 电压驻波比: $\leq 1.2 (0\sim 6\text{GHz})$
8. 耐用性: 500次
9. 所有尺寸单位为mm



7				1	
6				1	
5				1	
4	聚四氟乙烯SFX-1-1	绝缘子	——	1	7.746.0030
3	黄铜59-1	接触头	金	1	8.034.0084
2	磷铜	插孔	金	1	7.746.0030
1	黄铜59-1	外壳	金	1	8.034.0083
序号	材料	名称	镀层	数量	备注
设计		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.			
制图					
审核		版本	比例	KH-SSMA-KWE	
批准		A	1:6		