

泰州福声电子科技有限公司

压电陶瓷蜂鸣片

型号	FT-27T-3.3A1	
谐振频率	kHz	3.3 ± 0.5
谐振阻抗	Ω	≤ 300
自由电容	pF	$28000 \sim \pm 30$
输入电压	v _{p-p}	≤ 30
介电损耗		$\leq 5\%$
工作温度	°C	$-20 \sim +70$
贮存温度	°C	$-30 \sim +80$
基片直径	D-mm	27.0 ± 0.1
瓷片直径	d-mm	20 ± 0.3
基片厚度	t-mm	0.18 ± 0.01
总厚度	T-mm	0.39 ± 0.02
基片材料	Brass	
备注	双面银	
客户料号		

