

泰州福声电子科技有限公司

压电陶瓷蜂鸣片

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 型号                      | FT-11T-9.0A1      |
| 谐振频率 kHz                | $9.0\pm0.5$       |
| 谐振阻抗 $\Omega$           | $\leq 300$        |
| 自由电容 pF                 | $14000\sim\pm 30$ |
| 输入电压 vp-p               | $\leq 30$         |
| 介电损耗                    | $\leq 5\%$        |
| 工作温度 $^{\circ}\text{C}$ | $-20\sim+70$      |
| 贮存温度 $^{\circ}\text{C}$ | $-30\sim+80$      |
| 基片直径 D-mm               | $11\pm0.1$        |
| 瓷片直径 d-mm               | $9\pm0.3$         |
| 基片厚度 t-mm               | $0.10\pm0.01$     |
| 总厚度 T-mm                | $0.18\pm0.02$     |
| 基片材料                    | Brass             |
| 备注                      | 双面银               |
| 客户料号                    |                   |

