

泰州福声电子科技有限公司

压电陶瓷蜂鸣片

型号	FT-20T-4.0A1
谐振频率 kHz	4.0±0.5
谐振阻抗 Ω	≤300
自由电容 pF	28000~±30%
输入电压 vp-p	≤30
介电损耗	≤5%
工作温度 °C	-20~+70
贮存温度 °C	-30~+80
基片直径 D-mm	20.0±0.2
瓷片直径 d-mm	15±0.2
基片厚度 t-mm	0.15±0.01
总厚度 T-mm	0.26±0.05
基片材料	Brass
备注	双面银
客户料号	

