

泰州福声电子科技有限公司

压电陶瓷蜂鸣片

型号	FT-12.5T-7.8A1
谐振频率 kHz	7.8 ± 0.5
谐振阻抗 Ω	≤ 300
自由电容 pF	$12000 \sim \pm 30$
输入电压 vp-p	≤ 30
介电损耗	$\leq 5\%$
工作温度 $^{\circ}\text{C}$	$-20 \sim +110$
贮存温度 $^{\circ}\text{C}$	$-30 \sim +80$
基片直径 D-mm	12.5 ± 0.1
瓷片直径 d-mm	9.5 ± 0.3
基片厚度 t-mm	0.09 ± 0.01
总厚度 T-mm	0.19 ± 0.02
基片材料	Brass
备注	双面银
客户料号	

