




技术参数:

1. 额定电流:1A AC/DC.
2. 额定电压:200V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩ Max.
5. 绝缘电阻:500MΩ Min.
6. 耐电压:500V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:LCP.
2. 插针和焊片:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

1. 25-16PWTB	25.0	18.75
1. 25-15PWTB	23.75	17.5
1. 25-14PWTB	22.5	16.25
1. 25-13PWTB	21.25	15.0
1. 25-12PWTB	20.0	13.75
1. 25-11PWTB	18.75	12.5
1. 25-10PWTB	17.5	11.25
1. 25-9PWTB	16.25	10.0
1. 25-8PWTB	15.0	8.75
1. 25-7PWTB	13.75	7.5
1. 25-6PWTB	12.5	6.25
1. 25-5PWTB	11.25	5.0
1. 25-4PWTB	10.0	3.75
1. 25-3PWTB	8.75	2.5
1. 25-2PWTB	7.5	1.25
名称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020. 9. 30	名称	1. 25-nPWTB
X. X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020. 9. 30	料号	001-0003-***
X. XX ±0.20	批准	臧丹	日期	2020. 9. 30	页码	1 OF 1
X° ±3°	比例	1:1	单位	mm	版本	A
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A