


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A														
B														
c														
H														
I														
J														



变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

技术参数:

- 额定电流: 3A AC/DC.
- 额定电压: 250V AC/DC.
- 工作温度: -20°C to 85°C.
- 接触电阻: 30mΩ Max.
- 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
- 耐电压: 1000V AC/minute
- 符合ROSH要求.

材料

- 基座:LCP.
- 插针和焊片:黄铜.
- 电镀:镍 和 锡.

2.54-16PWTB	38.10	42.5
2.54-15PWTB	35.56	40.0
2.54-14PWTB	33.02	37.5
2.54-13PWTB	30.48	35.0
2.54-12PWTB	27.94	32.5
2.54-11AWTB	25.40	30.0
2.54-10PWTB	22.86	27.5
2.54-9PWTB	20.32	25.0
2.54-8PWTB	17.78	22.5
2.54-7PWTB	15.24	20.0
2.54-6PWTB	12.70	17.5
2.54-5PWB	10.16	15.
2.54-4PWTB	7.62	12.5
2.54-3PWTB	5.08	10.0
2.54-2PWTB	2.54	7.5
名 称	A	B

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ± 0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.9	名称	2.54-NPWTB
X. X ± 0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.9		
X. XX± 0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.9	料号	001-0006-101
X° ± 3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1
						A4