





变更单号	版本	日期	内容描述	变更者



技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:LCP.
2. 插针和焊片:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

XH-16PLTB	38.10	42.5
XH-15PLTB	35.56	40.0
XH-14PLTB	33.02	37.5
XH-13PLTB	30.48	35.0
XH-12PLTB	27.94	32.5
XH-11PLTB	25.40	30.0
XH-10PLTB	22.86	27.5
XH-9PLTB	20.32	25.0
XH-8PLTB	17.78	22.5
XH-7PLTB	15.24	20.0
XH-6PLTB	12.70	17.5
XH-5PLTB	10.16	15.0
XH-4PLTB	7.62	12.5
XH-3PLTB	5.08	10.0
XH-2PLTB	2.54	7.5
名称	A	B

CAX 浙江创都电子科技有限公司 ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.										
X. ±0.50	设计	叶云龙		日期	2020. 12. 18		名称	2. 54-NPLTB		
X. X ±0.25	审核	黄斌斌		日期	2020. 12. 18					
X. XX±0.20	批准	王红芳		日期	2020. 12. 18			料号	001-0006-005	
X° ±3°										
未 注 公 差	比例	1:1	单位	m m	版本	A	页码	1 OF 1	A4	