





- 1. 材质:紫铜 ,厚度:1mm
- 2. 表面处理:镀镍≥2 μ m;
- 3. 在常温常湿环境下保质期为1年。
- 4. 未注公差:±0.1mm;
- 5. 盐雾试验:24小时;
- 6. 符合RoHS、REACH环保要求;
- 7. 包装方式:散装(01) 编带(02)

品牌(Brand)	 博众新材 —DGBZ NEW MATERIAL—	页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A3	比例(SCALE)
工厂 (Factory)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd	日期 (DATE)	2025. 03. 18	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X. ±0.20 X.* ± 4* .X ±0.10 .X* ± 2* .XX ±0.05 .XX* ± 1*
		设计 (DESIGN)	LUO	
品名 (Item NO)	3*1*1mm 紫铜镀镍 编带铜片	审核 (CHECKED)	Roby ZHU	
料号(Part NO)	BTC-311-ZN01	核准 (APPROVED)	Lanti LI	
		These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd.The property should not be copied .Without Dongguan Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd.Prior written consent to copy or use in any way.		