




HC-3810-T-A-05 (低脚 #24-20)
HC-3810-T-05 (中脚 #20-16)





SECTION A-A




SECTION B-B

HC-3810-T-B-05 (高脚 #16-14)



SECTION A-A



SECTION B-B

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 15A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 10mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric bronze Gold plated
- 8、Applicable Wire Sizes: AWG#14~24#

TYPE	Dimension mm				适用线规 AWG#
	A1	B1	A2	B2	
HC-3810-T-A-05 (低脚)	3.8	3.8	2.3	2.3	24-20
HC-3810-T-A-TP-05(镀锡)					
HC-3810-T-05	4.3	4.0	2.9	2.9	20-16
HC-3810-T-TP-05(镀锡)					
HC-3810-T-B-05 (高脚)	4.3	4.3	3.2	3.2	16-14
HC-3810-T-B-TP-05(镀锡)					

Ordering Information

HC-3810 - * - * - ** - 05

Type
T-中脚
TP-高脚
包线脚高度
默认-中脚
A-低脚
B-高脚
Contact Plating
默认-Gold Plating (镀金)
TP-Tin Plating (镀锡)

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	3810 (3.81) 端子	版 本 REV.	A
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-3810-T-05	单 位 UNITS	mm
			X. XX	±0.20	比 例 SCALE	材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
1	初版发行		X. XXX	±0.10	投 影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°					