



■ 型号命名规则 Model Number Legend

ST
 品牌 Brand:
 ST: STEIPU
 基本型号 Basic Type:
 303

螺孔尺寸 Tap Hole:
 3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6

螺纹工艺 Thread Type:
 1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping

材质 Material:
 H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper

电镀类型 Plating Type:
 1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating

■ 具体型号列表 List of Models

ST-303-43H2

技术参数

- 黄铜材质：额定电流60A;
- 表面处理：整体镀锡；
- 螺孔为垫片加固M4；
- 表观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h		表面镀层	镍底雾锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S & T Co., Ltd.			
扭矩	2.8N.m		压线螺丝	M4					
					品名 Product Name		PCB接线端子		型号 Product model
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记		重量	比例
设计			标准化		2022/10/20				1:1
审核						共 1 张		第 1 张	
工艺			批准						