



■ 型号命名规则 Model Number Legend

品牌 Brand:	ST	-214	-3	2	H	2
基本型号 Basic Type:	214					
螺孔尺寸 Tap Hole:	3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6					
螺纹工艺 Thread Type:	1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping					
材质 Material:	H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper					
电镀类型 Plating Type:	1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating					

■ 具体型号列表 List of Models

ST-214-31H2
ST-214-31H3
ST-214-41H2
ST-214-41H3

技术参数

- 1.黄铜材质： 额定电流60A；
- 2.表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 3.螺孔为压铆 M3/M4 （ 根据不同需求调整）；
- 4.外观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
- 5.未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾		24h / 48h		表面镀层		镀底亮锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.								
扭矩		1. 8N.m		压线螺丝		M3										
								品 名 Product Name		PCB接线端子		型 号 Product model		ST-214		
标记		处数	分区	更改文件号		签名	年/月/日		阶段标记			重量	比例	投影类型		
设计				标准化			2022/10/20						1:1			
审核									共 1 张			第 1 张				
工艺				批准												