






A


B




说明:

- 1.连接方式: 螺纹锁接
- 2.污染等级: 3
- 3.温度范围: -40℃~+80℃
- 4.防水等级: IP67
- 5.插拔次数: ≥500次
- 6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
- 7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24



Pin	 2P	 3P	 4P	 5P	 6P	 8P
额定电压/电流	250V/4A			60V/4A	30V/2A	
额定脉冲电压	2500V			1500V	800V	
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					

7	防水圈	橡胶	黑/绿色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
4	头部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
3	主体	锌合金	镀镍	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位



The View

单位
Unit mm比例
Scale 1:1图号
Drawing NO

文件保密 File security
This drawing shall not be copied,
circulated or used for other
purposes without permission.
本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用



DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD

江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTDWeb: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906料号
Part Number

DS869FCS0610

产品名称
Product name

M12金属组装式母弯头

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts
X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10

角度 angle ±3°

绘图
Draw drawing审核
Check客户确认
Customer confirmation

扶刘