



说明:

1.连接方式: 螺纹锁接

2.污染等级: 3


3.温度范围: -40℃~+80℃

4.防水等级: IP67



5.插拔次数: ≥500次

6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm

7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24



Ref. 56



Pin						
额定 电压/电流	250V/4A			60V/4A	30V/2A	
额定 脉冲电压	2500V			1500V	800V	
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					

7	防水圈	橡胶	黑/绿色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
4	头部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
3	主体	锌合金	镀镍	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		
单位	mm	比例	1:1	
图号	Drawing NO	料号	Part Number	产品名称
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		DS869FCS0608		M12金属组装式母直头
		未注公差 Unmarked tolerance		绘图
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核
		角度 angle ±3°		客户确认
		Customer confirmation		

dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD
江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906