












说明:

- 1.连接方式: 螺纹锁接
- 2.污染等级: 3
- 3.温度范围: -40℃~+80℃
- 4.防水等级: IP67
- 5.插拔次数: ≥500次
- 6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
- 7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24

Pin	 2P	 3P	 4P	 5P	 6P	 8P
额定 电压/电流	250V/4A			60V/4A	30V/2A	
额定 脉冲电压	2500V			1500V	800V	
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					






7	防水圈	橡胶	黑色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
4	头部与主体相连螺母	锌合金	镀镍	1PCS
3	主体	锌合金	镀镍	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位



B



A



The View

单位
Unit mm

比例
Scale 1:1

图号
Drawing NO

文件保密 File security
This drawing shall not be copied,
circulated or used for other
purposes without permission.
本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用



DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD

江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD

料号
Part Number

DS869MCS0607

产品名称
Product name

M12金属组装式公直头

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts
X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10

角度 angle ±3°

绘图
Draw drawing

扶刘

审核
Check

客户确认
Customer confirmation

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906