








标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

SPECIFICATIONS:

- 1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - 1-1. CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.
 - 1-2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC FOR ONE MINUTE.
 - 1-3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. MEASURED BY 500 VDC
- 2. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - 2-1. INSERTION FORCE :0.5-2.0Kgf(REF.)
 - 2-2. WITHDRAWAL FORCE :0.8-2.0Kgf(REF.)
- 3. LIFE TEST: 10,000 CYCLES.
- 4. TO CONFORM TO THE KRCONN HAZARDOUS SUBSTANCE FREE SPEC.

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	TYPE-C母座
料 号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-026C

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		
X. ±0.30 X° ±2°	单 位 UNIT	MM	审 核 CHECKED	夏操云	
.X ±0.20 .X° ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	批 准 APPROVE	赵亮亮	
.XX ±0.15 .XX°	版 本 REV	A			
.XXX ±0.05 .XXX°					