



	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DP 母座	
			料 号 PART NO	HC-DP-20PWT-131A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 例 SCALE	1 : 1		
.X:	±0.38	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.XX:	±0.25	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
.XXX:	±0.10	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
ANGLE:	±2°				

1. Current: 0.5A
2. Voltage: 40V RMS
3. Withstanding Voltage: 500V AC
4. Contact Resistance: 30 mΩ max. (Contact)
50 mΩ max. (Shell)
5. Insulation Resistance: 100 MΩ min.
6. Temperature Range: -20°C to +85°C
7. Mating And Unmating Force:
 - 7.1 Mating Force: 4.5Kg(44.1N)Max.
 - 7.2 Unmating Force: 1.0Kg~4.0Kg(9.8N~39.2N)
8. Durability: 10000 Cycles



RECOMMENDED PCB LAYOUT
(THICKNESS=1.6±0.15mm)

3	外壳	铜	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注