



产品规格

工作方式: ON-OFF
安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: 1000gf Max
电气寿命: 2,000次

工作环境

环境温度: -40~+85°C

电气性能

额定电负荷: 无切换: 100mA @ 50V DC/
切换: 25mA @ 24V DC






耐电压: 500V AC 1Min.
接触电阻: 50mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ 250VDC.

物料

5. 开关盖: PPS UL94-V0
4. 操作杆: PA46 UL94-V0
3. 弹片: 磷铜镀金
2. 开关体: PPS UL94-V0
1. 接线片: 黄铜镀金

包装

管装/编带
内包装: 塑胶管/编带
外包装: 纸箱



P.C.B. LAYOUT

CIRCUIT DIAGRAM

拨码开关

HIS02EGA-R1000

标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段	标记	质量	比例	版本
设计	余嘉诚				视图			4:1	B/0
审核	朱树清								
批准	徐君辉			2025.01.08	Dimensions are shown:mm(inches)	第1张	共1张		

温州康宏电子有限公司