

12345678

Dept Qty

晨翔2.54mm排母, 2x3P, 直插, H=8.5mm, 黑色, 镀全金, U型接触

REV. DESCRIPTION DRAWN CHECKED APPROVED

A NEW RELEASE WPY 12/12/24'

ED 1

晨翔料号: DS1023-01-2x3SF11

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

B

C

D

F

G

H

本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。 未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

2.54

5.08

2.54

2.54

5.08

2.54

PCB板孔尺寸参考
公差:±0.05

8.12±0.3

5.00

2.54±0.1

0.64*0.25t

5.08±0.25

3.20

8.5

2.54

备注:

1. 电性说明:

1.1 耐压: 600伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大20毫欧

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

3.2 端子: 铜合金, 镀金

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	TITLE
X.	±0.60	X.	±5°	mm	2.54mm Female Header V/T Type
.X	±0.38	.X	±3°		
.XX	±0.25	.XX	±2°		

DRAWING TYPE	CUSTOMER		
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1023-01-XXXX-A		

UNITS	SHEET SIZE	SERIES	TITLE	
mm	A4	DS1023-01	SERIES	

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD