

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Dept Qty	晨翔2.54mm排母, 1x11P, 直插,H=8.5mm, 黑色, 镀全金, Y型接触			REV. A	DESCRIPTION NEW RELEASE	DRAWN WPY 12/12/24'	CHECKED 	APPROVED
B	DC 1								
C	ED 1								
D	IE 1	晨翔料号: DS1023-1x11SF11							
E	ISO 1								
F	PD 1								
G	R&D 1								
H	SD 1								
I	QA 1								
J	QC 1								
K	QE 1								

此图包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)均由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意,严禁复制或许可他人使用。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权,不履行合同或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

PCB板孔尺寸参考
公差: ± 0.05

备注:

- 电性说明:
 - 1.1 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.3 接触电阻: 最大20毫欧
 - 1.4 额定电流: 3安
 - 1.5 额定电压: 250V交流电
- 环境特性:
 - 2.1 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 材料:
 - 3.1 胶芯: PBT或PA-9T, 黑色, 阻燃
 - 3.2 端子: 铜合金, 镀金
- 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	TITLE
X.	± 0.60	X.	$\pm 5^{\circ}$		2.54mm Female Header V/T Type
.X	± 0.38	.X	$\pm 3^{\circ}$	UNITS	
.XX	± 0.25	.XX	$\pm 2^{\circ}$	SHEET SIZE	A4

DRAWING TYPE				CUSTOMER			
SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1			
DRAWING NO.		C-DS1023-XXXX-A					

晨翔电子有限公司
CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO., LTD