




参考孔位图



技术要求:

一. 材质

1. 塑胶: PBT-GF15, 水蓝色;
2. 端子: 黄铜, 电镀金1u"min, 镍40~80u";
3. 金属屏蔽壳: 锌合金镀锡100u"min, 镍40~80u";

二. 机械性能:

1. 插入/拔出力: $\leq 25\text{N}$
2. 锁紧力: $\geq 100\text{N}$
3. 插拔次数: 大于25次

三. 电气性能:

1. 频率范围: 0~4GHz
2. 特性阻抗: 50Ω
3. 拔出损失: $\geq 20\text{db}$, (0~1GHz内)
4. 插入损失: $\leq 0.15\text{db}$ (0~1GHz内)
 $\leq 0.25\text{db}$ (1~2.5GHz内)
 $\leq 0.35\text{db}$ (2.5~4GHz内)
5. 绝缘电阻: $1000\text{M}\Omega$ Min., 插拔后 $500\text{M}\Omega$ Min.
6. 接触电阻: $15\text{m}\Omega$ Max., 插拔后 $40\text{m}\Omega$
7. 耐电压: 500V AC
8. 工作电压: 60V DC
9. 工作电流: $\leq 1\text{A}$ DC

三. 环境:

1. 耐焊接温度: 260°C (波峰焊)
2. 使用温度: $-40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$

FAKRA-Z型天线插座
卧式90度

DWG NO.

T02S02-YZ

GENERAL TOLERANCE

APPROVE

广东富盈兴业精密科技实业有限公司

REV
A

ECN NUMBER

DATE
2014/12/1

DRAW

APPROVE
RECHAR

.XX± 0.25
.XXX± 0.15


X°± 1.00
X°± 0.50

CHECK

DRAW

Rechar

UNITS
Unit



SCALE
1:1

SHEET
1 / 1

REV
A