



## 2 Pin



## 3~6 Pin



### SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 13A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance:  $20\text{m}\Omega$  Max
- 5、Insulation Resistance:  $1000\text{m}\Omega$  Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(850 $^{\circ}\text{C}$ )

| Circuit | Part NO.           | Dimensions mm |       |
|---------|--------------------|---------------|-------|
|         |                    | A             | B     |
| 2       | HC-63001-2Y-PF1-05 | 6.30          | 14.00 |
| 3       | HC-63001-3Y-PF1-05 | 12.60         | 20.30 |
| 4       | HC-63001-4Y-PF1-05 | 18.90         | 26.60 |
| 5       | HC-63001-5Y-PF1-05 | 25.20         | 32.90 |
| 6       | HC-63001-6Y-PF1-05 | 31.50         | 39.20 |

### Ordering Information

HC-63001 - N\*\*\* - \* - \*\* - 05

Pin Type Colour  
Y-孔座  
H-母孔座  
默认-透明  
H-红色  
L-蓝色  
B-黑色  
Y-黄色  
P-紫色  
V-绿色  
W-棕色  
R-棕色  
高阻燃  
灼热丝  
PF1=750 $^{\circ}\text{C}$  不燃,  
850 $^{\circ}\text{C}$  滴落物不燃  
PF2=850 $^{\circ}\text{C}$  不燃

|           |                        |                    |                   |        |                   |                                                                                                                                                                   |                              |              |     |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                    | GENEERL TOLERANCE |        | 制 图<br>DRAWING    | <div> 深圳市华灿天禄电子有限公司</div> <div>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD</div> |                              |              |     |
|           |                        |                    | DIM               | TOL    | 审 核<br>CHECK      |                                                                                                                                                                   |                              |              |     |
|           |                        |                    | X. X              | ± 0.30 | 批 准<br>APPROVAL   | 产 品 名 称<br>TITLE                                                                                                                                                  | 63001 (6.30)单排 孔座<br>高阻燃 灼热丝 | 版 本<br>REV.  | A   |
| 1         | 初版发行                   |                    | X. XX             | ± 0.20 | 比 例<br>SCALE      | 产 品 料 号<br>PART NO.                                                                                                                                               | HC-63001-NY-PF1-05           | 单 位<br>UNITS | mm  |
|           |                        | X. XXX             | ± 0.10            |        |                   |                                                                                                                                                                   |                              |              |     |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | Angle             | ± 3.0° | 投 影<br>Projection |                                                                              | 材 料<br>MATERIAL              | 页 次<br>SHEET | 1/1 |