


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3122211	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(黑)	0.158	M
2	L3122212	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(402红)	0.158	M
3	T1000066	X3001-T-PN	2	PCS
4	Y2200001	A3001-02P	1	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2) DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。




東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11880	单位:	MM	页面:	1 of 5
				比例:	1:1	产品名称:	3.0mm端子线UL1007#22 2P 单排公壳 红/黑 线长150mm	日期:	2025-04-06
A/0	3489-11880		2025-04-06	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN301-100722-150-2P		批准:

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3122211	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(黑)	0.158	M
2	L3122212	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(402红)	0.158	M
3	L3122216	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(绿)	0.158	M
4	T1000066	X3001-T-PN	3	PCS
5	Y2200002	A3001-03P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;
- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。
- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。



東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11881			页面:	2 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	3.0mm端子线UL1007#22 3P 单排公壳 红/黑/绿 线长150mm		制图:
A/0	3489-11881		2025-04-06	视图:	3D	规格型号:			审核:
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN301-100722-150-3P		批准:


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3122211	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(黑)	0.158	M
2	L3122212	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(402红)	0.158	M
3	L3122215	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(黄)	0.158	M
4	L3122216	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(绿)	0.158	M
5	T1000066	X3001-T-PN	4	PCS
6	Y2200003	A3001-04P	1	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。




东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11882	单位:	MM	页面:	3 of 5
				比例:	1:1	产品名称:	3.0mm端子线UL1007#22 4P 单排公壳 红/黑/绿/黄 单头 线	日期:	2025-04-06
A/0	3489-11882		2025-04-06	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN301-100722-150-4P		批准:

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3122211	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(黑)	0.158	M
2	L3122212	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(402红)	0.158	M
3	L3122213	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(白)	0.158	M
4	L3122215	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(黄)	0.158	M
5	L3122216	1007/22#17/0.16TS ⌀ 1.6镀锡铜电子线(绿)	0.158	M
6	T1000066	X3001-T-PN	5	PCS
7	Y2200004	A3001-05P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;
- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。
- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。




東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11883	单位:	MM	页面:	4 of 5
				比例:	1:1	产品名称:	3.0mm端子线UL1007#22 5P 单排公壳 红/黑/绿/黄/白 单头	日期:	2025-04-06
A/0	3489-11883		2025-04-06	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN301-100722-150-5P		批准:

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3122211	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(黑)	0.158	M
2	L3122212	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(402红)	0.158	M
3	L3122213	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(白)	0.158	M
4	L3122215	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(黄)	0.158	M
5	L3122216	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(绿)	0.158	M
6	L3122217	1007/22#17/0.16TS ⌀1.6镀锡铜电子线(蓝)	0.158	M
7	T1000066	X3001-T-PN	6	PCS
8	Y2200005	A3001-06P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;
- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。
- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。



东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11884			页面:	5 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	3.0mm端子线UL1007#22 6P 单排公壳 红/黑/绿/黄/白/蓝	制图:	
A/0	3489-11884		2025-04-06	视图:	1:1	规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN301-100722-150-6P	批准:	