



技术要求：

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~ +155
6. 镀层厚度：1.27 μm 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

					装配图			HN-DC1214-0.45(10-0.6)M		
设计	M.	标准化	图样标记	重量	比例	成都恒利泰科技有限公司				
审核					12:1					
工艺		日期	共 页	第 页	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd					