


技术要求

I. 材料	1. 线材: PVC 绝缘层, 镀锡铜绞线
II. 参数	2. 未标明的位置尺寸公差按图纸左上角尺寸公差表 3. A2006-H02*2 额定电压: 250V 额定电流: 2A 工作温度: -25℃~+85℃ 4. C2004-H02 额定电压: 125V 额定电流: 2A 工作温度: -25℃~+85℃ 5. 线缆 导体电阻 $\leq 150\Omega/\text{KM}$ (20℃) UL3302 工作温度: 上限105℃ UL1061 工作温度: 上限 80℃
III. 工艺	6. 压接比: 端子压接面积压接比 65%~90%
IV. 可靠性	7. 拉力: 线材与连接器拉力 $\geq 13.4\text{N}$ UL3302耐压值: 500V/Min UL1061 耐压值: 2000V/Min 绝缘电阻: 15M Ω /KM 8. 产品 100% 通过电测导通, 断路, 短路, 错焊 9. 线缆弯曲寿命测试满足《SN/B 2054 线缆、连接器测试标准》第5章节要求 10. 盐雾测试, 导线导电功能正常, 绝缘线芯电压测试合格



9	PCBA板	/	KB Thk.: 1.2mm
8	线缆	/	UL3302 26AWG
7	线缆	/	UL1061 26AWG
6	胶料	/	WTS-80305 双面打胶
5	蜂鸣器	1	HX-905-P3
4	端子	1	C2004-TP2
3	连接器	1	C2004-H02-1-V0
2	端子	3	A2006-TP2
1	连接器	1	A2006-H02X2-1-V0
序号	名称	数量	材料/规格型号

连接器号	引脚号	位(线)号	引脚号	连接器号	备注
P1	P1-1	黑	P2-1	P2	对线
	P1-3	红	P2-2		
	P1-2	蓝	P3-1	P3	/
	P1-4	/	P3-2		

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED									
UP TO 5mm: ± 0.1	ANGULAR	1							
ABOVE 5mm: ± 0.2	$\pm 1^\circ$	NO	DATE	REVISIONS			BY	APPD	
TITLE : DC JACK				UNIT : MM	ROHS COMPLIANT	DWN			
MODEL: BWH-ASSY-007				SCALE: 4:1		CHK'D			
 HAOYU(HONGKONG)LIMITED 皓宇(香港)有限公司						APPD			
						PRO.AGL:		REV :A0	