






A	H (高度)
Φ2.40	3.8~4
Φ2.35	4.3~5.5
Φ2.1	7~8



电路图



PCB线路板图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	审核	吴宏伟	郑程磊	胡文阳	张旭敏	图面 比例	A4	产品名称: 轻触开关 TS-4540H	
						额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20							单位	MM	产品规格: 4.5*4.5插脚 4.5*4.5*4.0MM	
1	按钮	PPA			1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	审	核							东莞市康深电子科技有限公司	
2	盖板	铁	镀铜锡		1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准	化								
3	簧片	不锈钢			1	耐电压	AC250V/min												
4	接线片	铜	镀银		1	动作力	250g	.XXX	±0.01	批	准								
5	底座	PPA			1														