

产品承认书

RoHS2.0 & REACH
Halogen free

客户名称: _____

产品名称: Y2 交流陶瓷电容器规格描述: Y5P 221K300VAC ROHS P7.5 L15 JURCC

产品编码: _____

客户料号: _____

制作日期: 2025-05-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它:

烦请确认后回传, 以方便交货确认; 未回答表示默认合格,
订货合同按此样品执行交货。

广东捷威电子有限公司
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.
地址: 广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

产品承认规格

客户名称			日期	2025-05-16									
产品名称	Y2 交流陶瓷电容器		执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4									
规格描述	Y5P 221K300VAC P7.5 L15		产品编码										
客户料号													
1.温度特性的温度范围	-25°C~+85°C												
2.工作温度范围	-25°C~+125°C												
3.外观、印字要求	产品本体表面光洁, 无损坏; 激光印字清晰、正确、完整; 引脚无氧化, 无异物。												
4.印字、尺寸标准(mm)	实测记录												
				D	6.0±1.0	5.80	5.98	5.96	5.88	5.92			
				T	3.5±0.8	3.39	3.44	3.46	3.38	3.42			
				F	7.5±0.8	7.53	7.48	7.52	7.47	7.61			
				L	15.0±2.0	15.04	15.19	15.02	15.21	15.18			
				d	0.55±0.05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55			
				e	3.0max	1.13	1.00	1.07	1.24	1.05			
5.性能标准	实测记录												
电容量	220pF ±10%		224.5	218.6	222.1	213.7	220.8						
损耗角	≤0.025		0.0088	0.0075	0.0086	0.0089	0.0084						
耐电压	无击穿, 无飞弧(2600VAC60S)		PASS	PASS	PASS	PASS	PASS						
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)		PASS	PASS	PASS	PASS	PASS						
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪												
测试条件	1KHz 1.0V 25±1°C 50±25%RH												
6.产品认证													
认证机构	符号	认证标准			证书号								
CQC		IEC 60384-14 2005			CQC19001224588								
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10			E343072								
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)			40050350								
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准												
8.包装标准	散装 1000PCS/包												