

产品承认书

客户名称: _____

产品名称: Y1 交流陶瓷电容器

规格描述: Y5P 221K400VAC ROHS P10 L15 JURCC

产品编码: _____

客户料号: _____

制作日期: 2025-05-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章 
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			☐ 合格
			☐ 不合格
			☐ 其它:

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，订货合同按此样品执行交货。

广东捷威电子有限公司
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.
地址：广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

产品承认规格

客户名称		日 期		2025-05-16						
产品名称		Y1 交流陶瓷电容器		执行标准		IEC 60384-14 2013-06 Edition 4				
规格描述		Y5P 221K 400VAC P10 L15		产品编码						
客户料号										
1.温度特性的温度范围		-25℃~+85℃								
2.工作温度范围		-25℃~+125℃								
3.外观要求		产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。								
4.印字、尺寸标准(mm)				实测记录						
				D	6.5±1.0	6.45	6.40	6.39	6.37	6.42
				T	4.5±0.8	4.41	4.32	4.45	4.30	4.43
				F	10.0±0.8	10.05	10.03	9.90	10.17	10.12
				L	15.0±2.0	15.06	15.21	15.52	15.03	15.20
				d	0.55±0.05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
				e	3.0max	1.11	1.02	1.04	1.10	1.05
5.性能标准				实测记录						
电 容 量	220pF ±10%			213.1	217.6	216.8	231.2	224.3		
损 耗 角	≤0.025			0.0105	0.0115	0.0121	0.0116	0.0108		
耐 电 压	无击穿，无飞弧(4000VAC60S)			PASS	PASS	PASS	PASS	PASS		
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)			PASS	PASS	PASS	PASS	PASS		
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪									
测试条件	1KHz 1.0V 25±1℃ 50±25%RH									
6.产品认证										
认证机构	符号		认证标准			证书号				
CQC			IEC 60384-14 2005			CQC19001224584				
UL			UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10			E343072				
VDE			DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)			40050359				
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准									



广东捷威电子有限公司

GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD

8.包装标准	散装 1000PCS/包
--------	--------------