

产品承认书

客户名称: _____


产品名称: Y1 交流陶瓷电容器

规格描述: Y5U 471K400VAC ROHS P10 L15 JURCC

产品编码: _____

客户料号: _____

制作日期: 2025-05-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它:

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，订货合同按此样品执行交货。

广东捷威电子有限公司
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.
地址：广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

产品承认规格

客户名称		日期	2025-05-16				
产品名称	Y1 交流陶瓷电容器	执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4				
规格描述	Y5U 471K 400VAC P10 L15	产品编码					
客户料号							
1.温度特性的温度范围	-25°C~+85°C						
2.工作温度范围	-25°C~+125°C						
3.外观要求	产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。						
4.印字、尺寸标准(mm)	实测记录						
	D	6.5±1.0	6.45	6.40	6.37	6.40	6.46
	T	4.5±0.8	4.47	4.32	4.36	4.30	4.43
	F	10.0±0.8	10.05	10.03	10.10	10.07	10.06
	L	15.0±2.0	15.26	15.01	15.52	15.43	15.00
	d	0.55±0.05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	e	3.0max	1.11	1.02	1.25	1.20	1.05
5.性能标准	实测记录						
电容量	470pF ±10%	473.7	465.2	456.1	471.5	457.6	
损耗角	≤0.025	0.0032	0.0035	0.0038	0.0036	0.0037	
耐电压	无击穿，无飞弧(4000VAC60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪						
测试条件	1KHz 1.0V 25±1°C 50±25%RH						
6.产品认证							
认证机构	符号	认证标准		证书号			
CQC		IEC 60384-14 2005		CQC19001224584			
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10		E343072			
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)		40050359			
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准						

JURCC

广东捷威电子有限公司

GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD

8.包装标准	散装 1000PCS/包
--------	--------------