

产品承认书

客户名称: _____

产品名称: Y1 交流陶瓷电容器

规格描述: Y5V 332M400VAC ROHS P10 L15 JURCC

产品编码: _____

客户料号: _____

制作日期: 2025-05-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章 
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论: ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它:

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，
订货合同按此样品执行交货。

广东捷威电子有限公司

GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.

地址：广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

产品承认规格

客户名称		日 期		2025-05-16					
产品名称		Y1 交流陶瓷电容器		执行标准		IEC 60384-14 2013-06 Edition 4			
规格描述		Y5V332M400VAC P10 L15		产品编码					
客户料号									
1.温度特性的温度范围		-25℃~+85℃							
2.工作温度范围		-25℃~+125℃							
3.外观要求		产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。							
4.印字、尺寸标准(mm)				实测记录					
<									