




[illegible]

1. 额定负荷: DC 12V 0.1A
2. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度: $40^{\circ}\text{C} \leq 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 500\text{m}\Omega$
8. 接触行程: 0.5 ± 0.3
9. 动作力: $\leq 0.35\text{N}$ (36gf)
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧密, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。



6	DS62-6.2	接触脚	3	黄铜			镀 银
5	DS62-5.2	底 座	1	PA			
4	DS62-4	接触片	1	磷铜			镀 银
3	DS62.3	压 柄	1	PA			
2	DS62.2	手 柄	1	PA			
1	DS62-1.2	盖 子	1	磷铜			镀铜锡
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备 注

6	DS62-6.2	接触脚	3	黄铜			镀 银
5	DS62-5.2	底 座	1	PA			
4	DS62-4	接触片	1	磷铜			镀 银
3	DS62.3	压 柄	1	PA			
2	DS62.2	手 柄	1	PA			
1	DS62-1.2	盖 子	1	磷铜			镀铜锡
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备 注

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--